


COMBINE AMPEREMETRE DE MAXIMUM COMBINED MAXIMUM/DEMAND AMMETERS

Application : Mesure de courant RMS, moyennée sur une période intégrée de 15 min. (8 min.) combinée à la mesure de courant instantané.

Application: R.m.s. current measuring, averaged during 15 min (8 min) (maximum demand ammeter) and instantaneous current measuring (Ammeter), of an alternating current electrical line.

SYSTEME BIMETALLIQUE + FERRO-MAGNETIQUE **BIMETALIC SYSTEM + MOVING IRON**
 Précision 2,5% 1,5% Accuracy 2,5% 1,5%
 Fréquence 0÷1000Hz 15÷1000Hz Frequency 0÷1000Hz 15÷1000Hz
 Temps de réponse 15min.(8min.) Response time 15min.(8min.)




COURANT ALTERNATIF
ALTERNATING CURRENT

ECHELLE INTERCHANGEABLE
 Les échelles sont interchangeables permettant ainsi des mesures pour différents rapports de transformateurs.


INTERCHANGEABLE SCALE:
 This system permits an easy change of the scale, being available for different transforming ratios.

Modèles / Models	D72A90-MA		D96A90-MA		D144A90-MA		
Dimensions / Dimensions	72 x 72		96 x 96		144 x 144		
AMPEREMETRES / AMMETERS							
Echelles / Scales			Plages / Ranges				
Bimétallique + Ferro-magnétique	In	.../5A	.../1A	.../5A	.../1A	.../5A	.../1A
0-1,2	1...2	1	•	•	•	•	•
0-6	5...10	5	•	•	•	•	•
0-12	10...20	10	•	•	•	•	•
0-18	15...30	15	•	•	•	•	•
0-24	20...40	20	•	•	•	•	•
0-30	25...50	25	•	•	•	•	•
0-36	30...60	30	•	•	•	•	•
0-48	40...80	40	•	•	•	•	•
0-60	50...100	50	•	•	•	•	•
0-72	60...120	60	•	•	•	•	•
0-90	75...150	75	•	•	•	•	•
0-120%	100...200%	100%	•	•	•	•	•
Multiples / Multiples			•	•	•	•	•
Consommation - Poids / Burden - Weight		VA	Kg	VA	Kg	VA	Kg
Syst. Bimétallique / Bimetallic system		2,7	0,300	2,7	0,360	2,7	0,740
Syst. Ferro-magnétique / Ferromagnetic		0,5	-	0,5	-	0,5	-

SCHEMA DE RACCORDEMENT / CONNECTION DIAGRAM



DIMENSIONS / DIMENSIONS



Modèles / Models	Plages / Ranges	Dimensions (mm) / Dimensions (mm)						
		a	b	c	d	e	f	ø
D72A90-MA	.../1 A	72	66,5	68,0,7	124	65	65	M.4
	.../5 A				88			
D96A90-MA	.../1 A	96	89	92,0,8	92	100	100	M.4
	.../5 A				88			
D144A90-MA	.../1 - .../5 A	144	135	138,1	88	140	140	M.4

Exemple d'échelle fiche n° ANA 005 A / Scale examples, please see leaflet n° ANA 005 A

Fiche / Leaflet n° SCP-SPC/DOCEV-ANA 017 A - 1/1

SOCOMEQ